

**Garant****Kompensacyjne oprawki wahliwe ER VDI, Typ: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319785 40
GTIN	4062406263829
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

Oprawka kompensacyjna z funkcją adaptacji tulejek zaciskowych ER. **Ustawiana kompensacja promienia i kąta.** Z chłodzeniem wewnętrznym.

**Zastosowanie:**

Optymalne rozwiązanie w przypadku błędów współosiowości między obrabianym elementem a narzędziem, np. podczas rozwiercania lub gwintowania (bez kompensacji rozciągania / ściskania). Do stosowania głównie na tokarkach oraz frezarkach.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø chwytu d: 40 mm

wymiar A długości wysięgu: 68 mm

Ø zewn. D: 83 mm

Kompensacja promieniowa: 1,5 mm

pasujące do rozmiaru ER: 32

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 40

**Opis techniczny**

do tulejek zaciskowych ER	32
wymiar A długości wysięgu	68 mm
Ø chwytu d	40 mm
Ø zewn. D	83 mm

Kompensacja promieniowa	1,5 mm
pasujące do rozmiaru ER	32
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową