

3M**Nauszniki kapsułowe, zależne od poziomu Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Typ: PRO3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	097799 PRO3
GTIN	7318640066960
Klasa artykułu	04A

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny, zależny od poziomu hałasu środek ochrony słuchu z wbudowanym analogowym i cyfrowym systemem radiowym. W stanie fabrycznym zaprogramowano wstępnie dwa systemy interkomu radiowego (1 × analogowy / 1 × cyfrowy). Standardowo dostępnych jest 16 kanałów (analogowy PMR) i 16 kanałów (cyfrowy PMR). Nauszniki kapsułowe można zaprogramować na maksymalnie 70 różnych kanałach radiowych. Funkcja Bluetooth® Multipoint umożliwia bezprzewodową łączność z telefonami komórkowymi, dzięki czemu użytkownik może odbierać, prowadzić i kończyć rozmowy telefoniczne bez konieczności przerywania pracy. **Tłumiący hałas i wodoszczelny mikrofon** umożliwia transmisję sterowaną głosowo (VOX) w trybie głośnomówiącym w głośnym otoczeniu. Nauszniki są wyposażone w **ładowany** akumulator litowo-jonowy.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Połączenie ochrony słuchu, słuchawek i mikrofonu.

Zastosowanie:

Do komunikacji w obrębie wymagającego otoczenia obciążonego hałasem.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

w dostawie::

Z akumulatorem, ładowarką, dodatkowym zestawem higienicznym i ochroną na mikrofon.

wskazówka:

Zestawy higieniczne pod nr 097767 rozm. HY83

Opis techniczny

czas pracy	11 h
masa	490 g
Seria	Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
wartość SNR (stopień tłumienia)	33 dB(A)
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
norma	EN 352-4
norma	EN 352-6
Rodzaj produktu	Nauszniki kapsułowe

Akcesoria

Zestaw higieniczny Typ HY83	097767 HY83
-----------------------------	-------------