

HOLEX®**Pryzmy magnetyczne, pojedyncze, Długość × szerokość: 80X70 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	447135 80X70
GTIN	4062406263997
Klasa artykułu	42D

Opis

Wykonanie:

Trzy magnetyczne powierzchnie styku (mała i duża pryzma, powierzchnia górna i dolna - włączane jednocześnie). Powierzchnia czołowa oraz powierzchnie boczne szlifowane z dokładnym zachowaniem kąta do obu pryzm. **Tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,004 mm.**

Kalibracja: Cena na zapytanie

do wałków o \varnothing : 5 - 66 mm

wysokość: 95 mm

masa (szt.): 3,2 kg

Opis techniczny

masa (szt.)	3,2 kg
szerokość	70 mm
wysokość	95 mm
do wałków o \varnothing	5 - 66 mm
długość	80 mm

wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Kalibracja	Cena na zapytanie