

**Garant****Nasadka 12-kątna, 1/4 cala długie, rozwartość klucza: 9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631439 9
GTIN	4062406264376
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem **HT-drive** nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

**Norma:****DIN 3124-L****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

**wskazówka:**

Nasadki 12-kątne do kluczy nasadowych GARANT i HOLEX dostępne w naszym eSklepie również w wersjach calowych (GARANT: nr 631442; HOLEX: nr 631452).

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 13,4 mm

długość: 50 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	9 mm
długość	50 mm
Ø po stronie napędu	13,4 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 12-kątnych

materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowany
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy