

**Mitutoyo****Suwmiarki traserskie, pomiarowy: 200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	446120 200
GTIN	
Klasa artykułu	44A

**Opis****Wykonanie:**

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikiem spiekany.

Kalibracja: A2

odczyt: 0,05 mm

podziałka: 1/20 mm

długość szczęk: 50 / 43 mm

**Opis techniczny**

długość trasowania	200 mm
długość szczęk	50 / 43 mm
podziałka	1/20 mm
odczyt	0,05 mm
materiał	Stal szlachetna, INOX
wymiar głębokości	płaskie
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	Etui
Kalibracja	A2

**Usługi**

Kalibracja głębokościomierzy hakowych maks. zakres pomiarowy 200 mm	011200 200
Kalibracja DAkKS Głębokościomierze hakowe maks. zakres pomiarowy 200 mm	011250 200
Znakowanie opis laserowy Typ	018940