



Latarki kieszonkowe "długopisowe", diodowe (LED) z bateriami, Typ: PEN



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081511 PEN
GTIN	5708997351314
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

Mocna i elegancka latarka kieszonkowa „długopisowa” LED z aluminium z praktycznym klipssem do zastosowań profesjonalnych. Z ogniskującym stożkiem świetlnym 10-60°.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

stopień ochrony IP: IP 54

Funkcja latarki: Ognisko

strefa wg ATEX: brak

Strumień światła: 100 - 200 lm

czas świecenia: 1,75 - 3,5 h

Liczba dołączonych baterii: 2

typ baterii: Micro, AAA

długość całkowita: 153 mm

Opis techniczny

masa	62 g
Ø główki	16 mm
strefa wg ATEX	brak
stopień ochrony IP	IP 54
Źródło światła	Moduł LED
Funkcja latarki	Ognisko
typ baterii	Micro, AAA

Strumień światła	100 - 200 lm
czas świecenia	1,75 - 3,5 h
Liczba dołączonych baterii	2
długość całkowita	153 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Rodzaj produktu	Latarka

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081551 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081552 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081553 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081554 LR3
Baterie litowo-metalowe wielkość międzynarodowa LR3	081559 LR3
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3