

MARPOSS**Wskaźniki wartości pomiarowych DUO, Typ: DUO****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Klasa artykułu	43D

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowy wskaźnik wartości zmierzonej z kolorowym / dotykowym wyświetlaczem 4,3 cala oraz funkcją zapisu wartości zmierzonej. Przyłącze 2 indukcyjnych czujników pomiarowych (przełączanie między półmostkiem i mostkiem pełnym). Urządzenie kompatybilne również z czujnikami Tesa. Możliwość jednoczesnej prezentacji do 4 własności. Eksport danych w formacie DFQ lub CSV przez port USB.

Funkcja:

- **Dynamiczne funkcje pomiarowe: maks., min., maks.-min., (min.-maks.)/2, średnia.**
- **Trójkolorowy wykres słupkowy oraz cyfrowy wskaźnik wartości pomiarowych.**
- **2 wejścia przełączające i 2 wyjścia przełączające, bezpotencjałowe (np. przejmowanie wartości pomiarowych, towar dobry lub odrzucony).**
- **Skalowanie jest ustawiane automatycznie zależnie od limitu tolerancji.**

Zastosowanie:

Możliwość stosowania jako wskaźnika dla prostych pomiarów (+A, -A) oraz przeliczania obu czujników (np. A+B, A-B, 0,5A+B). Do zastosowań w warsztacie i zakładzie produkcyjnym.

w dostawie::

Zasilacz wtyczkowy USB, stopka.

Wyp. dodatkowe:

Opcjonalne rozszerzenie o karty wtykowe na interfejsie Fieldbus: Profibus, Profinet lub Ethernet/IP.

Opis techniczny

masa	1 kg
długość	130 mm
maksymalna rozdzielczość	0,01 μm
szerokość	95 mm
wysokość	50 mm
zakres pomiarowy	± 1 do $\pm 10000 \mu\text{m}$
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
Rodzaj produktu	Wskaźnik