

Głowice do wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: QC/22**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264890 / 4894 / 4900.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy systemu QC ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu QC (niezależnie od \varnothing chwytu).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDQCR

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 24 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDQCR
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..

śruba mocująca płytki obracane	269023 1
Przesunięcie osi L ₃	13 mm
System	QC
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	24 mm
długość całkowita L	20 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruba mocująca	269431
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Śruby mocujące Typ 1	269023 1