

Głowice do wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: QC/23**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264890 / 4894 / 4900.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy systemu QC ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu QC (niezależnie od \varnothing chwytu).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDQCR

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 26 mm

Przesunięcie osi L_3 : 15 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	22 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDQCR

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	26 mm
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
śruba mocująca płytki obracane	269023 2
Przesunięcie osi L_3	15 mm
System	QC
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruba mocująca	269432
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Śruby mocujące Typ 2	269023 2