

Głowice do wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: QC/20**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264890 / 4894 / 4900.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy systemu QC ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu QC (niezależnie od \varnothing chwytu).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SCLCR

pasująca wymienna płytko skrawająca: CC.. 09T3..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 24 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

Kąt przyłożenia	95 stopni
Miejsce połączenia / podziału	20 mm

System	QC
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	24 mm
długość całkowita L	20 mm
Przesunięcie osi L_3	13 mm
śruba mocująca płytki obracane	269023 2
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SCLCR
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 09T3..
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Śruby mocujące	269406
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Śruby mocujące Typ 2	269023 2
Śruby mocujące Typ 3	269022 3