

Głowice do wytaczaków, lewe, System / wielkość płyty: QC/22**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264890 / 4894 / 4900.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy systemu QC ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu QC (niezależnie od \varnothing chwytu).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDQCL

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 0702..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 24 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	269023 1
System	QC

Miejsce połączenia / podziału	20 mm
Przesunięcie osi L ₃	13 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	24 mm
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDQCL
długość całkowita L	20 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Wkrętki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba mocująca	269431
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Śruby mocujące Typ 1	269023 1