

Głowice do wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: QC/25**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264890 / 4894 / 4900.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy systemu QC ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu QC (niezależnie od \varnothing chwytu).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDUCR

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 26 mm

Przesunięcie osi L_3 : 15 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	20 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia	93 stopni
długość całkowita L	20 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	26 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDUCR
śruba mocująca płytki obracane	269023 2
Przesunięcie osi L_3	15 mm
System	QC
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
śruba mocująca	269432
Śruby mocujące Typ 2	269023 2