

Głowice do wytaczaków, lewe, System / wielkość płyty: QC/25**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264890 / 4894 / 4900.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy systemu QC ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu QC (niezależnie od \varnothing chwytu).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDUCL

pasująca wymienna płytko skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 26 mm

Przesunięcie osi L_3 : 15 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	15 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	26 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
śruba mocująca płytki obracane	269023 2
długość całkowita L	20 mm
System	QC
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDUCL
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
Kąt przyłożenia	93 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruba mocująca	269432
Śruby mocujące Typ 2	269023 2