

Głowice do wytaczaków, lewe, System / wielkość płyty: QC/24**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264890 / 4894 / 4900.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy systemu QC ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu QC (niezależnie od \varnothing chwytu).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDUCL

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 24 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13 mm

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	269023 1
długość całkowita L	21 mm

System	QC
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
Kąt przyłożenia	93 stopni
Przesunięcie osi L ₃	13 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	24 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDUCL
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Śruby mocujące	269407
Śruby mocujące Typ 1	269023 1
Śruby mocujące Typ 4	269022 4