

3M**Taśma na rzep DUAL-LOCK™, Typ: SJ356D m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083690 SJ356D
GTIN	4001895502408
Klasa artykułu	08M

Opis**Wykonanie:**

Systemy mocowania wielokrotnego użytku 3M™ stanowią alternatywę dla tradycyjnych metod łączenia jak np. śruby, nity, gwoździe lub zaciski.

DUAL-LOCK gwarantuje **większą wytrzymałość na rozciąganie oraz umożliwia lekkie i szybkie otwieranie** dzięki zwykłemu ruchowi odwijającemu.

kolor: przezroczyste

długość: 5 m

szerokość: 25 mm

Opis techniczny

Grubość	5,7 mm
oznaczenie producenta	SJ3560
długość	5 m
szerokość	25 mm
kolor	przezroczyste

zakres zastosowania	Pomieszczenia i na zewnątrz
Środek klejący	akrylan
Liczba zastosowań	1000
odporne na temperaturę do	-30 - 95 °C
Minimalna trwałość	12 miesięcy
Magazyn – wilgotność powietrza	50 °C
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	Taśma rzepowa
temperatura przechowywania	20 °C
Siła klejenia na stali	2,6 N/mm
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna