

**Garant****Głowice skrawające GARANT Master Mute, lewe, System / wielkość płyty: QC/28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Klasa artykułu	29D

**Opis****Pasuje do:**

Uchwyty wytaczaków nr 264890, 264894 i 264898.

**wskazówka:**

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: STUCL

pasująca wymienna płytka skrawająca: TC.. 1102..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 24 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 13 mm

**Opis techniczny**

Miejsce połączenia / podziału	20 mm
-------------------------------	-------

Kąt przyłożenia	93 stopni
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	24 mm
Seria	Master Mute
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	STUCL
pasująca wymienna płytki skrawająca	TC.. 1102..
długość całkowita L	20 mm
śruba mocująca płytki obracane	269023 2
System	QC
Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

## Akcesoria

Śruby mocujące	269407
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Śruby mocujące Typ 4	269022 4
Śruby mocujące Typ 2	269023 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500