

**Głowice do wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: QC/28****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Klasa artykułu	29D

**Opis****Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264890 / 4894 / 4900.

**wskazówka:**

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy systemu QC ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu QC (niezależnie od  $\varnothing$  chwytu).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: STUCR

pasująca wymienna płytki skrawająca: TC.. 1102..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 24 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 13 mm

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	13 mm
śruba mocująca płytki obracane	269023 2

Miejsce połączenia / podziału	20 mm
Kąt przyłożenia	93 stopni
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	24 mm
długość całkowita L	20 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	STUCR
pasująca wymienna płytko skrawająca	TC.. 1102..
System	QC
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

## Akcesoria

Śruby mocujące	269407
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Śruby mocujące Typ 2	269023 2
Śruby mocujące Typ 4	269022 4