

Głowice do wytaczaków, lewe, System / wielkość płyty: QC/30**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264890 / 4894 / 4900.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy systemu QC ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu QC (niezależnie od \varnothing chwytu).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SVUCL

pasująca wymienna płytką skrawającą: VC.. 1103..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 26 mm

Przesunięcie osi L_3 : 16 mm

Opis techniczny

Kąt przyłożenia	93 stopni
Przesunięcie osi L_3	16 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca	VC.. 1103..
System	QC
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SVUCL
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
śruba mocująca płytki obracane	269023 1
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	26 mm
długość całkowita L	20 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Śruby mocujące Typ 1	269023 1