

Głowice do wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: QC/33**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264834 QC/33
GTIN	4251414902855
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**

Chwyty wytaczaków nr 264890 / 4894 / 4900.

wskazówka:

Połączenie wszystkich głowic do ostrzy systemu QC ze wszystkimi uchwytami wytaczaków systemu QC (niezależnie od \varnothing chwytu).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SIR

pasująca wymienna płytko skrawająca: 16

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 26 mm

Przesunięcie osi L_3 : 15 mm

Opis techniczny

System	QC
Przesunięcie osi L_3	15 mm

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	26 mm
długość całkowita L	22 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SIR
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
Kąt przyłożenia	93 stopni
pasująca wymienna płytki skrawająca	16
śruba mocująca płytki obracane	269023 2
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

śruba mocująca	269432
Śruby mocujące Typ 2	269023 2