

**Garant**

**Wiertła skrętne HSS, b. długie N, bez powłoki, Ø DC h8×długość całkowita: 6,2X350 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	116245 6,2X350
GTIN	4062406264741
Klasa artykułu	11B

**Opis****Wykonanie:**

Z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza.

wysokowydajne wiertła waporyzowane do wiercenia szczególnie głębokich otworów. Koniecznie **zwracać uwagę na częste opróżnianie wiórów.**

**Zalecenie:**

Maksymalna głębokość wiercenia:

długość rowków wiórowych (zob. tabela), krótsza o  $1,5 \times \varnothing$  nominalna.

**wskazówka:**

Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110 i 112160 z **kątem wierzchołkowym 120°** dla większej niezawodności procesu

chłodzenie wewnętrzne: nie

norma: DIN 1869

Tolerancja  $\varnothing$  nominalnej: h8

kąt wierzchołkowy: 118 stopni

Liczba ostrzy Z: 2

Długość rowków wiórowych  $L_c$ : 235 mm

długość całkowita L: 350 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 6,2 mm

posuw f w stali  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 0,07 mm/obr,

**Opis techniczny**

norma	DIN 1869
posuw f w stali $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/obr,
$\varnothing$ chwytu $D_s$	6,2 mm

Długość rowków wiórowych $L_c$	235 mm
$\varnothing$ nom. $D_c$	6,2 mm
długość całkowita L	350 mm
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h8
Liczba ostrzy Z	2
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
typ	N
Kąt linii śrubowej	38 stopni
chwyt	Trzpień walcowy
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte