

SWISS TOOLS

Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264826 ST/1
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Korpusy wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: PCLNR

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

Miejsce połączenia / podziału	25 mm
płytki podporowa	320610 P01
wielk. płytki	12 mm
Dźwigienka	320612 P01
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..

Przesunięcie osi L ₃	17 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	PCLNR
minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.}	32 mm
długość całkowita L	35 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
kołki spręż.	320618 P01
śrubado dźwigni	320611 P01
\varnothing chwytu	25 mm
Kąt przyłożenia	95 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01