

SWISS TOOLS

Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/1



Dane zamówienia

| | |
|------------------|-------------|
| Numer katalogowy | 264827 ST/1 |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 29D |

Opis

Pasuje do :

Chwyty wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: PCLNL

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-------------|
| Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO | PCLNL |
| płytki podporowa | 320610 P01 |
| kołki spręż. | 320618 P01 |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CN.. 1204.. |
| Dźwigienka | 320612 P01 |

| | |
|--|--------------------|
| wielk. płytki | 12 mm |
| długość całkowita L | 35 mm |
| śrubado dźwigni | 320611 P01 |
| Miejsce połączenia / podziału | 25 mm |
| Przesunięcie osi L ₃ | 17 mm |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe i neutralne |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego D _{min.} | 32 mm |
| \varnothing chwytu | 25 mm |
| Kąt przyłożenia | 95 stopni |
| rodzaj zastosowania | lewe |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Rodzaj produktu | Głowice skrawające |

Akcesoria

| | |
|-----------------------------|------------|
| Kołki rurowe nr 7 Typ P01 | 320618 P01 |
| Śruby mocujące nr 3 Typ P01 | 320611 P01 |
| Dźwigienki nr 4 Typ P01 | 320612 P01 |
| Podkładki nr 1 Typ P01 | 320610 P01 |