

SWISS TOOLS

## Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/2



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	264827 ST/2
GTIN	
Klasa artykułu	29D

### Opis

#### Pasuje do :

Chwyty wytaczaków nr **320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: PCLNL

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 40 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 22 mm

### Opis techniczny

Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
płytki podporowa	320610 P01
$\varnothing$ chwytu	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
Dźwigienka	320612 P01

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	PCLNL
długość całkowita L	35 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
kołki spręż.	320618 P01
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
wielk. płytki	12 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
śrubado dźwigni	320611 P01
Kąt przyłożenia	95 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

## Akcesoria

Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01