

SWISS TOOLS

## Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	264827 ST/3
GTIN	
Klasa artykułu	29D

### Opis

#### Pasuje do :

Chwyty wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: PCLNL

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

### Opis techniczny

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	PCLNL
płytki podporowa	320610 P01
$\varnothing$ chwytu	40 mm
Dźwigienka	320612 P01
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm

śrubado dźwigni	320611 P01
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	27 mm
wielk. płytki	12 mm
kołki spręż.	320618 P01
długość całkowita L	40 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Kąt przyłożenia	95 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

## Akcesoria

Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01