

SWISS TOOLS

Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/9



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264826 ST/9
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Korpusy wytaczaków nr **320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDQCR

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	320624 2
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
wielk. płytki	11 mm
\varnothing chwytu	25 mm
długość całkowita L	35 mm

Przesunięcie osi L ₃	17 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDQCR
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320624 2
-----------------------	----------