

SWISS TOOLS

Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264827 ST/7
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Chwyty wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SCLCL

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SCLCL
długość całkowita L	35 mm

Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
Ø chwytu	32 mm
wielk. płytki	12 mm
Kąt przyłożenia	95 stopni
części zamienne	320620 2
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320620 2
-----------------------	----------