

SWISS TOOLS

Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264826 ST/3
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Korpusy wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: PCLNR

pasująca wymienna płytko skrawająca: CN.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

Dźwigienka	320612 P01
Przesunięcie osi L_3	27 mm
kołki spręż.	320618 P01
wielk. płytki	12 mm
Miejsce połączenia / podziału	40 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	PCLNR
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	50 mm
długość całkowita L	40 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
śrubado dźwigni	320611 P01
płytko podporowa	320610 P01
\varnothing chwytu	40 mm
Kąt przyłożenia	95 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Podkładki nr 1 Typ P01	320610 P01
Śruby mocujące nr 3 Typ P01	320611 P01
Kołki rurowe nr 7 Typ P01	320618 P01
Dźwigienki nr 4 Typ P01	320612 P01