

SWISS TOOLS

Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264826 ST/6
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Korpusy wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SCLCR

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	17 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
\varnothing chwytu	25 mm
długość całkowita L	35 mm

wielk. płytki	12 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SCLCR
Kąt przyłożenia	95 stopni
części zamienne	320620 2
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320620 2
-----------------------	----------