

SWISS TOOLS

**Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264826 ST/7
GTIN	
Klasa artykułu	29D

**Opis****Pasuje do :**Korpusy wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SCLCR

pasująca wymienna płytka skrawająca: CC.. 1204..

Kąt przyłożenia: 95 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 40 mmPrzesunięcie osi  $L_3$ : 22 mm**Opis techniczny**

wielk. płytki	12 mm
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
$\varnothing$ chwytu	32 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SCLCR
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	40 mm
długość całkowita L	35 mm
Kąt przyłożenia	95 stopni
części zamienne	320620 2
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

---

## Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320620 2
-----------------------	----------