

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G z drzwiami z lewymi zawiasami/szufladami, 20×20G,  
Wysokość/liczba szuflad: 900/3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927612 900/3
GTIN	4062406265021
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowy szuflad o stabilnej konstrukcji stalowej. **Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. **Aluminiowe uchwyty listwowe** z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

drzwi z zawiasami po lewej stronie.

**Umieszczenie:**

Szuflady o wysokości frontu mm: 75, 75, 100

Wysokość drzwiczek mm: 525

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.**

**wskazówka:**

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: Uchwyt zaciskowy

wysokość: 900 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm  
 wysokość użytkowa: 800 mm  
 szerokość użytkowa: 550 mm  
 szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

## Opis techniczny

wysokość	900 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	Uchwyt zaciskowy
masa	61 kg
szerokość	600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa	550 mm
głębokość	650 mm
wysokość użytkowa	800 mm
głębokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	20
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
--	-------------