

**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/4 cala krótkie, sześciokąt: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631709 2,5
GTIN	4062406265076
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Norma:

DIN 7422

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 12,5 mm

długość: 36 mm

Opis techniczny

sześciokąt	2,5 mm
Ø po stronie napędu	12,5 mm
długość	36 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

