

**Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie, profil Torx®: TX25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	637539 TX25
GTIN	4062406265441
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.

DIN 3120.

Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

Norma:**DIN 7422****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8 cal

Wymiary profilu A: 4,4 mm

Ø po stronie napędu: 17,5 mm

długość: 43 mm

Opis techniczny

Wymiary profilu A	4,4 mm
długość	43 mm
profil Torx®	TX25
Ø po stronie napędu	17,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Wkrętak do śrub TORX®

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy