



## Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, długa z końcówką sferyczną, sześciokąt: 5 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	643439 5
GTIN	4062406265540
Klasa artykułu	61A

### Opis

#### Wykonanie:

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

#### Zastosowanie:

Do pracy pod kątem do 25°.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 23,5 mm

długość: 140 mm

### Opis techniczny

sześciokąt	5 mm
długość	140 mm
Ø po stronie napędu	23,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
materiał	stal chromowo-wanadowa
z końcówką sferyczną	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

