

Garant**Nasadki wkrętakowe do śrub płaskich, 1/4 cala, szerokość grotu: 3,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631609 3,5
GTIN	4062406265137
Klasa artykułu	61A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana na matowo.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 12,5 mm

długość: 36 mm

grubość grotu: 0,6 mm

Opis techniczny

długość	36 mm
grubość grotu	0,6 mm
Ø po stronie napędu	12,5 mm
szerokość grotu	3,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

