

SWISS TOOLS

## Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/16



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	264826 ST/16
GTIN	
Klasa artykułu	29D

### Opis

#### Pasuje do :

Korpusy wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SVQBR

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1604..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 40 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 22 mm

### Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	320626 2
Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SVQBR
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne

długość całkowita L	35 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1604..
Ø chwytu	32 mm
wielk. płytki	16 mm
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

---

## Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320626 2
-----------------------	----------