

SWISS TOOLS

Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/17**Dane zamówienia**

Numer katalogowy

264827 ST/17

GTIN

Klasa artykułu

29D

Opis**Pasuje do :**Chwyty wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SVQBL

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1604..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mmPrzesunięcie osi L_3 : 27 mm**Opis techniczny**

śruba mocująca płytki obracane

320626 2

 \varnothing chwytu

40 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca

VB.. 1604..

Przesunięcie osi L_3

27 mm

wielk. płytki

16 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SVQBL
długość całkowita L	40 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	50 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2

320626 2