

SWISS TOOLS

Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/17



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264826 ST/17
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Korpusy wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SVQBR

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1604..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

Przesunięcie osi L_3 : 27 mm

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	320626 2
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm
wielk. płytki	16 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SVQBR

pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1604..
Przesunięcie osi L ₃	27 mm
długość całkowita L	40 mm
Ø chwytu	40 mm
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320626 2
-----------------------	----------