

SWISS TOOLS

Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264827 ST/16
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis

Pasuje do :

Chwyty wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SVQBL

pasująca wymienna płytka skrawająca: VB.. 1604..

Kąt przyłożenia: 107,5 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mm

Przesunięcie osi L_3 : 22 mm

Opis techniczny

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SVQBL
długość całkowita L	35 mm
\varnothing chwytu	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VB.. 1604..
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

Miejsce połączenia / podziału	32 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	40 mm
śruba mocująca płytki obracane	320626 2
wielk. płytki	16 mm
Przesunięcie osi L_3	22 mm
Kąt przyłożenia	107,5 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Śruby Torx nr 2 Typ 2	320626 2
-----------------------	----------