

Garant GRIDLINE

Obudowy 24G z drzwiami z lewymi zawiasami, do samodzielnego wyposażenia szufladami, 20×20G, Wysokość / wysokość drzwiczek: 700/525 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927727 700/525
GTIN	4062406266141
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 24G z drzwiami, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Umieszczenie:

liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus szary jasny RAL 7035, drzwi antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Rozm. 600/425 i 700/525 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 700 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 625 mm

szerokość użytkowa: 550 mm

wysokość użytkowa szuflad: 75 mm

Opis techniczny

wysokość użytkowa szuflad	75 mm
wysokość użytkowa drzwiczek	525 mm
wysokość użytkowa	625 mm
masa	26 kg
głębokość	650 mm
szerokość	600 mm
szerokość użytkowa	550 mm
wysokość	700 mm
Grubość materiału	1 mm
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego do samodzielnego wyposażenia

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
--	-------------