

Garant GRIDLINE

Obudowy 24G z drzwiami z lewymi zawiasami, do samodzielnego wyposażenia szufladami, 20×20G, Wysokość / wysokość drzwiczek: 800/425 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927727 800/425
GTIN	4062406266158
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Obudowa 24G z drzwiami, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwi z zawiasami po lewej stronie.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szary jasny RAL 7035, drzwi antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Rozm. 600/425 i 700/525 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 800 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 700 mm

wysokość użytkowa szuflad: 250 mm

wysokość użytkowa drzwiczek: 425 mm

Opis techniczny

wysokość	800 mm
masa	31,8 kg
szerokość	600 mm
wysokość użytkowa	700 mm
wysokość użytkowa drzwiczek	425 mm
głębokość	650 mm
wysokość użytkowa szuflad	250 mm
Grubość materiału	1 mm
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	wkładka modułowa
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20×20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego do samodzielnego wyposażenia

Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
--	-------------