

Garant GRIDLINE

**Obudowa 24G z drzwiami, do samodzielnego wyposażenia wszuflady, 20x20G, Wysokość / wysokość drzwi: 600/425 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	927725 600/425
GTIN	4062406266110
Klasa artykułu	9GG

**Opis****Wykonanie:**

Obudowa 24G z drzwiami, do samodzielnego wyposażenia w szuflady, o stabilnej konstrukcji stalowej. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.

Drzwi z zawiasami po lewej stronie.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szary jasny RAL 7035, drzwi antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej korpusu bloku szuflad.

Rozm. 600/425 i 700/525 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 600 mm

szerokość: 600 mm

głębokość: 650 mm

wysokość użytkowa: 525 mm

szerokość użytkowa: 550 mm

wysokość użytkowa szuflad: 75 mm

**Opis techniczny**

wysokość	600 mm
szerokość	600 mm
wysokość użytkowa drzwiczek	425 mm
przyłga drzwiowa	prawe
wysokość użytkowa	525 mm
wysokość użytkowa szuflad	75 mm
masa	26 kg
szerokość użytkowa	550 mm
głębokość	650 mm
Grubość materiału	1 mm
Kąt rozwarcia drzwi	180 stopni
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atrybut nazwy produktu	20x20G
Rodzaj produktu	Obudowa stołu warsztatowego do samodzielnego wyposażenia

## Akcesoria

Uchwyt do pchania do GridLine Typ KO12	914226 KO12
Indywidualna blokada wysuwu szuflady jedną ręką Szerokość użytkowa szuflad w G 20	951020 20
Szuflada szuflady o wysokości frontu 75 mm	927800 75
Szuflada szuflady o wysokości frontu 50 mm	927800 50
Haki do zawieszania półek stołów warsztatowych Typ 12	927094 12
Półka wysuwana Typ 1	927810 1
Półka stała, ocynkowana Typ 1	927815 1