

SWISS TOOLS

## Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/4



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	264827 ST/4
GTIN	
Klasa artykułu	29D

### Opis

#### Pasuje do :

Chwyty wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: PDUNL

pasująca wymienna płytka skrawająca: DN.. 1506..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 40 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 22 mm

### Opis techniczny

długość całkowita L	35 mm
kołki spręż.	320618 P05
$\varnothing$ chwytu	32 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
płytki podporowa	320610 P05

minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	40 mm
Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
wielk. płytki	15 mm
śrubado dźwigni	320611 P05
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	PDUNL
pasująca wymienna płytka skrawająca	DN.. 1506..
Dźwigienka	320612 P05
Kąt przyłożenia	93 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

## Akcesoria

Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05