

SWISS TOOLS

Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/4**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264826 ST/4
GTIN	
Klasa artykułu	29D

Opis**Pasuje do :**Korpusy wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 32 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: PDUNR

pasująca wymienna płytko skrawająca: DN.. 1506..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 40 mmPrzesunięcie osi L_3 : 22 mm**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1506..
Dźwigienka	320612 P05
śrubado dźwigni	320611 P05
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	40 mm
kołki spręż.	320618 P05

Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	PDUNR
wielk. płytki	15 mm
długość całkowita L	35 mm
Miejsce połączenia / podziału	32 mm
Ø chwytu	32 mm
Przesunięcie osi L ₃	22 mm
płytki podporowa	320610 P05
Kąt przyłożenia	93 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

Akcesoria

Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05
Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05