

SWISS TOOLS

## Głowice wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	264826 ST/5
GTIN	
Klasa artykułu	29D

### Opis

#### Pasuje do :

Korpusy wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: PDUNR

pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1506..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

### Opis techniczny

śrubado dźwigni	320611 P05
$\varnothing$ chwytu	40 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
kołki spręż.	320618 P05
wielk. płytki	15 mm

długość całkowita L	40 mm
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min}$ .	50 mm
Dźwigienka	320612 P05
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	PDUNR
pasująca wymienna płytko skrawająca	DN.. 1506..
płytko podporowa	320610 P05
Kąt przyłożenia	93 stopni
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

## Akcesoria

Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05