

SWISS TOOLS

## Głowice skrawające, lewe, System / wielkość płyty: ST/5



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	264827 ST/5
GTIN	
Klasa artykułu	29D

### Opis

#### Pasuje do :

Chwyty wytaczaków **nr 320102; 320103; 320407; 320408.**

chłodzenie wewnętrzne: tak

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: PDUNL

pasująca wymienna płytka skrawająca: DN.. 1506..

Kąt przyłożenia: 93 stopni

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 50 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 27 mm

### Opis techniczny

długość całkowita L	40 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
wielk. płytki	15 mm
Miejsce połączenia / podziału	40 mm

Ø chwytu	40 mm
kołki spręż.	320618 P05
płytką podporowa	320610 P05
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	PDUNL
Dźwigienka	320612 P05
śrubado dźwigni	320611 P05
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	27 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	DN.. 1506..
Kąt przyłożenia	93 stopni
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

## Akcesoria

Podkładki nr 1 Typ P05	320610 P05
Dźwigienki nr 4 Typ P05	320612 P05
Kołki rurowe nr 7 Typ P05	320618 P05
Śruby mocujące nr 3 Typ P05	320611 P05