

Kroepelin
Längenmesstechnik**Macki czujnikowe do pomiarów zewnętrznych, z czujnikiem zegarowym, zakres pomiarowy: 0-20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438555 0-20
GTIN	2050002043435
Klasa artykułu	46Q

Opis**Wykonanie:**

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Do szybkiego pomiaru rowków zewnętrznych, grubości ścianek blach, rur, folii itp.

Kalibracja: C7

stopień ochrony IP: IP 65

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

Ø kulki czujnika z HM: 1,5 mm

maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru): 80 mm

Ø czujnika zegarowego: 65 mm

Opis techniczny

stopień ochrony IP	IP 65
Ø czujnika zegarowego	65 mm
granica błędu	0,03 mm

Ø kulki czujnika z HM	1,5 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	80 mm
odczyt	0,01 mm
zakres pomiarowy	0 - 20 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
Kalibracja	C7
Rodzaj produktu	Macki do pomiarów zewnętrznych

Usługi

Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850