

Kroepelin
Längenmesstechnik

Macki cyfrowe do pomiarów zewnętrznych, powierzchnia pomiarowa kulista, zakres pomiarowy: 0-20F mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	438573 0-20F
GTIN	2050002040915
Klasa artykułu	46Q

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. **Wskazania cyfrowe wartości bezwzględnej.**

Przez wprowadzenie **wartości Preset** można określać odchyłki od dowolnej wartości.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie 2 baterie nr 081561, typ LR3.

Wyp. dodatkowe:

Adapter złącza nr 498954, wielk. A2, przewód do transmisji danych nr 497440.

Adapter radiowy nr 498954 rozm. A5.

stopień ochrony IP: IP 67

odczyt co: 0,01 mm

granica błędu: 0,03 mm

dokładność powtórzeń: 0,01 mm

Ø kulki czujnika z HM: 1,5 mm

wysięg górny Hb: 24 mm

wysięg dolny Hf: 2,5 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 20 mm
------------------	-----------

dokładność powtórzeń	0,01 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
odczyt co	0,01 mm
wysięg górny Hb	24 mm
wysięg dolny Hf	2,5 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	80 mm
granica błędu	0,03 mm
Liczba dołączonych baterii	2
Ø kulki czujnika z HM	1,5 mm
nacisk pomiarowy	1,1 - 1,6 N
min. Ø otworu	9 mm
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
złącze	złącze Bluetooth
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C7
Rodzaj produktu	Macki do pomiarów zewnętrznych

Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe Typ USB2	497440 USB2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewody przyłączeniowe Typ D2	497440 D2
Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Przewody przyłączeniowe Typ D1	497440 D1
Nadajnik Typ S2	498966 S2
Adaptery złącza Typ A2	498954 A2
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3