

**Garant****XOMU146715ZZER, HB4130, Typ: INOX**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Klasa artykułu	21A

## Opis

### Wykonanie:

**Innowacyjna** koncepcja płytek skrawających dzięki **dwustronnym** 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2x3 ostrza). **Wydajne** materiały skrawające zapewniają wysoką **opłacalność procesu**.

### wskazówka:

Zalecane wartości dla  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$ .

Promień programowany przy  $a_{p,max}$ : 3 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 1,2 mm

## Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1,1 mm
posuw $f_z$ na ząb	1,2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
typ	INOX

promień naroża	1,5 mm
szerokość płytki E	6,7 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XOMU146715ZZER
Gatunek	HB4130
Materiał ostrza &nbsp;	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3 mm
Promień programowany przy $a_{p\text{ max}}$	3 mm
liczba wymian/ostrzy	6
powłoka	AlTiCrN
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania