

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Macki cyfrowe do pomiarów wewnętrznych, pomiar 3- punktowy, zakres pomiarowy: 7-14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	438985 7-14
GTIN	2050002041011
Klasa artykułu	46Q

**Opis****Wykonanie:**

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. **Cyfrowe wskazania wartości bezwzględnej.** Przez wprowadzenie **wartości zadanych (Preset)** można określać odchyłki od dowolnej wartości.

Pomiar 3-punktowy w celu szybkiego i pewnego określania wartości pomiarowych.

**Funkcja:**

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

W komplecie 2 baterie nr 081561, rozm. LR3, instrukcja obsługi.

**Wyp. dodatkowe:**

Adapter złącza nr 498954, wielk. A2, przewód do transmisji danych nr 497440.

Adapter radiowy nr 498954 rozm. A5.

stopień ochrony IP: IP 67

odczyt co: 0,002 mm

granica błędu: 0,01 mm

dokładność powtórzeń: 0,004 mm

kształt styków pomiarowych: 1

minimalna szerokość rowka: 0,8 mm

maksymalna głębokość rowka: 2,2 mm

**Opis techniczny**

maksymalna głębokość rowka	2,2 mm
minimalna szerokość rowka	0,8 mm
dokładność powtórzeń	0,004 mm
nacisk pomiarowy	1 - 1,4 N
granica błędu	0,01 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR3
zakres pomiarowy	7 - 14 mm
maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	34 mm
Liczba dołączonych baterii	2
odczyt co	0,002 mm
kształt styków pomiarowych	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
złącze	złącze Bluetooth
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
Kalibracja	C7
Rodzaj produktu	Macki do pomiarów wewnętrznych

## Usługi

Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320

## Aksesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	497440 USB2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Nadajnik Typ S2	498966 S2
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewody przyłączeniowe Typ D1	497440 D1
Adaptory złącza Typ A2	498954 A2
Przewody przyłączeniowe Typ D2	497440 D2
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR3	081561 LR3