



## Wkrętarka pneumatyczna, Typ: S2370



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079163 S2370
GTIN	7322590011420
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Wszystkie informacje techniczne dotyczą ciśnienia **6,3 bar** i podanej  $\varnothing$  wewnętrznej węża.

- **sprzęgło poślizgowe**
- **regulowany moment obrotowy**
- **przełączanie na obroty prawe/lewe.**

Nadają się szczególnie do wykonywania połączeń śrubowych szeregowych. Szybkowymienny uchwyt do grotów E 6,3 (zob. nr 674205 i nast.).

#### Część zamienna:

#### Wybrane zestawy serwisowe:

zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.

### Opis techniczny

maksymalna $\varnothing$ śrub (8.8-12.9)	M5
oznaczenie producenta	S2370
poziom natężenia dźwięku przy pracy	83 dB(A)
zalecana średnica węża ( $\varnothing$ wewn.)	6,3 mm
masa	0,9 kg
maksymalna prędkość obrotowa	1300 min <sup>-1</sup>

konstrukcja	pręt
zakres momentu obrotowego	2 – 6 Nm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	240 l/min
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
gwint przyłączeniowy	BSP
uchwyty bitów	F 6,3
Rodzaj produktu	Wkrętarka